


2009:日立 超電導型1.2TオープンMRI装置OASIS発売



- オープンデザイン

- 開放角度270度、開放部高さ44cm、柱の位置を左右非対称に配置し、患者さんの開放感を高めた。

- MRI下でのIVR

- 穿刺・生検・低侵襲治療などのインターベンションMRIが可能となった。

- 新規アプリケーション

- MRスペクトロスコピー

- 計測空間を放射状に操作するRADAR(Radial Acquisition Regime)撮像により呼吸や血流などの動きによる画像歪を抑えることができる。

- カスタマーサポート

- 高速インターネット回線を使用したSentinelカスタマーサービスを提供