

2015:GE 超電導1.5TMRI装置SIGNA Explorer,SIGNA Creator発売



- SIGNA Explorer製品概要
静かな環境での頭部検査を実現するSILENT SCAN
動き補正技術3D PROMO(頭部)、PROPELLER 3.0(全身)
自由呼吸下での撮像を可能とする横隔膜同期
(Body Navigator)
インプラントによるアーチファクト低減ソフトMAVRIC SL
デジタル光伝送技術OpTix
電源容量 25KVA
肝硬変の検査用エラストグラフィー可能
- SIGNA Creatorの製品概要
デジタル光伝送技術OpTix
頭部用非造影パフュージョン3D ASL
インプラントによるアーチファクト低減ソフトMAVRIC SL
電源容量 25KVA , 29m²のスペースに設置可能